



3 Werkplekafzuiging



Bronafzuiging voor directe bevestiging op de tafel, met koepelkap



Bronafzuiging voor algemene toepassingen in laboratoria.
Tafelbevestiging. Geschikt voor alle werkplekken waar een grote mate van beweeglijkheid wordt vereist.
Veilig afzuigen van gevaarlijke stoffen vlakbij de bron.

Constructie:

- Frictiescharnieren van PP met kogellagers en geleidingen
- Eenvoudige instelling van de afzuigpositie
- Positiestabiel door steunveren
- Compleet instelbaar met één hand
- Standaard voorzien van geheel sluitende regelklep
- Diameter aanzuigopening 75 mm
- Eenvoudig inwendig te reinigen
- Grote beweeglijkheid
- Voorgemonteerde aflevering, gemakkelijke montage ter plekke

Toebehoren (optioneel):

- **Tafelklem**, voor zijdelingse bevestiging van de bronafzuiging
- **Koepelkap**, zorgt voor een effectieve bedekking van de verontreinigingsbron terwijl een goed zicht op het object gewaarborgd blijft
 Temperatuurbereik: -15° tot +80° C
- **Vlakke Kap**, voor maximalisering van de werkbereik zonder het object af te dekken. Optimaal zuigeffect bij het werken aan een laboratoriumtafel.
 Temperatuurbereik: -15° tot +80° C
- **Metalen kap**, voor hoge eisen. Zeer geschikt voor het afzuigen van hete gassen, hoge stofconcentraties etc.



Koepelkap



Vlakke kap

Technische gegevens	afm. (mm)	afm. (mm)
Reikwijdte	1000	1300
A	400	550
B	300	450
Ø C	75	75

Bestelgegevens, uitvoeringsvarianten

Model	Materiaal	L x Ø (mm)	Bestel-Nr.	Prijs in €
Afzuiging tafelmontage	buis, aluminium geëloxeerd	1000 x 75	Q.10147 C	195,-
Afzuiging tafelmontage	buis, aluminium geëloxeerd	1300 x 75	Q.10148 C	207,-
Toebehoren:				
Tafelklem	voor zijdelingse bevestiging		Q.10156 C	41,-
Koepelkap	PMMA (HIP)	Ø 350	Q.10176 C	67,-
Metalen kap	aluminium met poedercoating	Ø 250	Q.10177 C	31,-
Vlakke kap	PMMA (HIP)	lengte 300	Q.10178 C	53,-