

Nooddouche combinatie

Legionella-bacteriën veroorzaken de zogenaamde veteranenziekte (legionellose). Deze bacteriën kunnen zich bij temperaturen tussen 25 en 50 °C tot gezondheidsbedreigende aantallen vermeerderen in leidingwaterinstallaties.

Eigenaren van warmwatervoorzieningen, collectieve drinkwatervoorzieningen en huishoudwatervoorzieningen en eigenaren van collectieve leidingnetten dienen een risico-analyse uit te voeren en, op basis van deze risico-analyse, een beheersplan met betrekking tot inrichting en beheer van de leidingwaterinstallatie op te stellen.

De hoeveelheden inadembare aerosolen die vrijkomen uit leidingwater mogen ten hoogste 50 kve/l Legionella bevatten.



Nood- en oogdouche G 1991

- Bediening d.m.v. RVS handgreep.
- Compleet in roestvast staal uitgevoerd.
- Capaciteit: 120 ltr./min. bij 2 bar.
- Wateraansluiting: 1 1/4".
- **Oog- en gelaatsdouche met roestvast stalen opvangbak**
- Capaciteit: 30 ltr./min. bij 2 bar.

€ 2.340,-

Bestel-Nr. 117-468-21

Legionellapreventie?

Bel ons voor advies
NL (0172) 50 64 66
BE 03-3.12.00.87

Vorstvrije nood- en oogdouche MB 250

Voor buitenplaatsing, explosie veilig, geschikt voor zone 1 en 2

- Vorstvrij verwarmde en geïsoleerde nood- en oogdouche.
- Voor buitenopstelling, werking gewaarborgd, ook bij strenge vorst.
- Ex-uitvoering met BASEEFA certificaat.
- Conform ANSI-Standard Z 358.1.1998. en DIN 12899 deel 1-3.
- Leidingen en verbindingen verzinkt staal.
- Compleet geïsoleerd.
- Witte PE-ommanteling met groene signaal strepen.
- Minimale waterdruk 2 bar.



€ 2.648,-

Bestel-Nr. 117-471-21
Voetpedaal is optioneel.
De oogdouche wordt geactiveerd door het openen van het draaibare deksel.



VORSTBESTENDIG

Voetpedaal.

Bestel-Nr. 117-482-21


€ 78,-

Toebehoor


- Voetpedaal voor openen kap van oogdouche.

Bestel-Nr. 117-482-21

- Wateraansluiting 1 1/4".
- Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz.
- Capaciteit: 115 ltr./min.
- Afm. B x D x H (mm) 850 x 340 x 2230.
- De oogdouche is voorzien van een afsluitbaar deksel ter voorkoming van verontreiniging. Door het openen van het draaibare deksel wordt de oogdouche geactiveerd. (optioneel ook middels voetpedaal.)
- Door het perlator systeem geeft de oogdouche een zuurstofrijke straal die prettig aan de ogen aanvoelt.



- **Aansluitmodule voor MB 250 Tot onder de vorstgrens vorstvrij.**
- Vorstvrij getraceerd op gelijke wijze als de nood- en oogdouche MB250.
- Geschikt voor Ex-Zone 1 en 2.
- Met BASEEFA gecertificeerde junctionbox.
- Bestel-Nr. 117-472-21



€ 725,-

Tekening:
Vorstvrije aansluitmodule voor MB250.
Bestel-Nr. 117-472-21