



Werkplekken voor gevaarlijke stoffen – hoogte 140 cm / diepte 75 cm



EN
14175-3
(5.4.4.)



90 cm

120 cm

150 cm

180 cm

75 cm

Werkplek voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluis:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluis (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigstelsel en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting

- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm.
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar.
- Transparante zijwanden.
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud.
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof.

Toebehoren

- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen.
- Onderstellen.
- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand).
- Extra mediumaansluitingen.


Werkplek voor gevaarlijke stoffen, model GAP.125.180.075

met werkblad van roestvast staal en onderstel voor staand werk
(onderbouwkasten en afdekplaten van het onderstel niet bij de levering inbegrepen)
Bestelnr. 13-1180 + 53-1016

Technische gegevens / aanzichten

Model	GAP.125.090.075	GAP.125.120.075	GAP.125.150.075	GAP.125.180.075
Uitwendige afmetingen in mm				
Hoogte	1400	1400	1400	1400
Met onderstel voor staand werk	2265	2265	2265	2265
Met onderstel voor zittend werk	2085	2085	2085	2085
Breedte	900	1200	1500	1800
Diepte	750	750	750	750
Inwendige afmetingen in mm				
Bruikbare hoogte	1105	1105	1105	1105
Breedte	865	1165	1465	1765
Diepte	650	650	650	650
Netto werkoppervlak (mm)				
Breedte	795	1095	1395	1695
Diepte z./m. montagegoot	620/510	620/510	620/510	620/510
Werkhoogte (mm)				
Met onderstel voor staand werk	720	720	720	720
Met onderstel voor zittend werk	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Zonder onderstel	96	105	114	123
Onderstel	19	25	31	38
Totaal gewicht	115	130	145	161
Overige informatie				
Puntbelasting per poot (N)	287	325	363	401
Aansluiting luchtafvoer (Ø, mm)	160	160	160	2 x 160
Aanbevolen minimaal debiet (m³/h)	495	690	880	1060
Drukverlies (ca. Pa)	175	330	537	2 x 199
Geluidsniveau ca. dB(A) *	32	32	32	36

* Excl. afzuiginstallatie





Geschiedte veiligheidskasten

vindt u in deze catalogus op de pagina's
152 – 155, 162 – 187 en 220

Passende afvalverwerkingssystemen

vindt u op de pagina's 182 en 288

Passende Ventilatoren en Toebehoren

zijn te vinden op pagina 296



Drukschakelaars

Gemakkelijke en veilige bediening.
In- en uitschakelen van de
werkplekken voor gevaarlijke stoffen,
de bewaking van de luchtafvoer en
de verlichting door drukschakelaars
in de rechter hoekverbinding.



HOTLINE

ONZE SERVICE +31 172 50 64 76

Model	Materiaal / kleur / informatie	Bestelnr.
GAP.125.090.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 900 x 750 x 1400	13-1008 ■
GAP.125.120.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1200 x 750 x 1400	13-1009 ■
GAP.125.150.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1500 x 750 x 1400	13-1010 ■
GAP.125.180.075, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1800 x 750 x 1400	13-1011 ■
Toebehoren werktafels		
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.090.075	53-1008 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.120.075	53-1004 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.150.075	53-1005 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.180.075	53-1006 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.090.075	53-1007 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.120.075	53-1000 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.150.075	53-1002 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.180.075	53-1003 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.090.075	53-1090 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.120.075	53-1091 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.150.075	53-1092 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.180.075	53-1093 ■
Toebehoren montagegoot		
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 900/D 750	53-1066 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1200/D 750	53-1060 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1500/D 750	53-1061 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1800/D 750	53-1062 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 900/D 750	53-1032 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1200/D 750	53-1025 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1500/D 750	53-1027 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1800/D 750	53-1029 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 900/D 750	53-1031 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1200/D 750	53-1026 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1500/D 750	53-1028 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1800/D 750	53-1030 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 900/D 750	53-1096 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1200/D 750	53-1097 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1500/D 750	53-1098 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1800/D 750	53-1099 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 900/D 750	53-1210 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1200/D 750	53-1211 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1500/D 750	53-1212 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1800/D 750	53-1213 ■
Toebehoren onderstellen		
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 750	53-1017 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 750	53-1014 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 750	53-1019 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 750	53-1016 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 750	53-1018 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 750	53-1013 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 750	53-1020 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 750	53-1015 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 900 x 625, zonder kast	53-1280 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 900 x 625, kastbreedte 590 mm	53-1281 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 590 mm	53-1282 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 590 mm + UFA-behuizing	53-1283 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 890 mm	53-1284 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 625, kastbreedte 1100 mm	53-1285 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 625, 2 x kastbreedte 590 mm	53-1286 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 625, kastbreedte 1100 mm	53-1287 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 625, kastbreedte 1400 mm	53-1288 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1800 x 625, kastbreedte 1400 mm	53-1289 ■
Toebehoren achterwand / luchtstromingspaneel		
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 900/H 1400	53-1085 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1200/H 1400	53-1086 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1500/H 1400	53-1089 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1800/H 1400	53-1087 ■
Toebehoren mediaaansluitingen		
Mediaaansluiting	water met afsluiter	53-1063 ■
Mediaaansluiting	gas met afsluiter	53-1064 ■
Mediaaansluiting	water en gas met afsluiter	53-1114 ■
Mediaaansluiting	perslucht met afsluiter	53-1115 ■
Mediaaansluiting	stikstof met afsluiter	53-1271 ■
Mediaaansluiting	warm water met afsluiter	53-1272 ■
Mediaaansluiting	industriële persluchtaansluiting maat 72	53-1273 ■
Mediaaansluiting	perslucht met afsluiter in aluminium goot	53-1274 ■
Mediaaansluiting	aardgas met afsluiter in aluminium goot	53-1275 ■
Mediaaansluiting	vacuüm met afsluiter in aluminium goot	53-1276 ■
Mediaaansluiting	stikstof met afsluiter in aluminium goot	53-1277 ■
Toebehoren elektra		
2 stopcontacten	230 V in aluminium goot, externe aansluiting	53-1050 ■
Aardingsaansluiting	montage in montagegoot, voor alle modellen met RVS werkblad	53-1278 ■
Potentiaalvrij alarmcontact		53-1122 ■
Potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279 ■

GAP
-LINE



**Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering**

asecos



**Standaard levering:
Franco huis**